



## Lunette/surlunette prot. soudeurs, Classe de protection: 5



### Données de commande

N° commande	096825 5
GTIN	4062406295387
Classe d'article	02B

### Description

#### Exécution:

Lunettes de protection légères avec **champ de vision sans distorsions**, s'adaptant bien à la forme du visage. **Bonne protection** des sourcils et des joues. Le revêtement des lunettes de protection **résiste aux rayures légères**, mais il n'atteint pas une résistance complète aux rayures selon EN166 (marquage K). Les traces de brûlure dues aux étincelles de soudage sont réduites au minimum. **Sans métal.**

#### Norme:

EN166; EN169

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 5 HO 1 FT

### Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	5 HO 1 FT
Protection anti-UV	Standard
Identification de la monture	HO EN166 FT CE
Type de produit	Lunettes de protection de soudeur

