

Garant**Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 400****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 567553 400 |
| GTIN | 4062406297671 |
| Classe d'article | 51M |

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippant avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant avec structure ouverte, corindon (A). Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

Utilisation:

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Description technique

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Ø disque | 150 mm |
| Grain | 400 |
| Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) |
| Abréviation de l'abrasif | A |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 150 mm |
| Nombre de trous d'aspiration | 15 |
| Machine motrice | Ponceuse excentrique |
| Vitesse de rotation maximale | 40 m/s |
| Type de produit | Disque abrasif auto-agrippant |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |