


Garant**Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	567553 80
GTIN	4062406296995
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippant avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant avec structure ouverte, corindon (A). Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

Utilisation:

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Description technique

Grain	80
Ø disque	150 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de trous d'aspiration	15
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		