

3M**Disque de nettoyage grossier (SiC), XT-RD PRO, Ø disque: 125mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 566726 125 |
| GTIN | 4054596628038 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.

Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.

Le type de nylon très dur et agressif produit une finition grossière pour une efficacité de nettoyage supérieure. Très **longue durée de vie, même en utilisation sur chants**. Avec filetage intérieur M14 pour un montage rapide.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Avec **plateau en fibre de verre pour fixation directe** sur meuleuse d'angle.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Description technique

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Vitesse de rotation recommandée | 5000 - 7000 min ⁻¹ |
| Vitesse de rotation max. | 10000 min ⁻¹ |
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Degré de dureté | très dur |
| Degré de finesse | très grossier |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Forme | plat |
| Attribut des noms de produit | XT-RD PRO |
| Vitesse de rotation maximale | 60 m/s |
| Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |