


Garant**Disque de polissage diamanté CaraFin, Ø 150 mm, Grain: D1µm****Données de commande**

N° commande	567899 D1
GTIN	4062406295677
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Mousse de polissage CaraFin auto-agrippante en PU élastique revêtu de **grain de diamant**.

Degré de dureté de la mousse idéalement adapté à l'étape de polissage. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Utilisation:

Flexibilité et adaptation maximales aux contours. **Sans pâte à polir.**

Adapté(s) pour:

Plateaux-soutiens PU 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; disque de polissage 567762 150.

077771 PE14-118 et 077771 XCE10-8125.

Remarque(s):

Autres mousses de polissage CaraFin, voir groupe de produits 55.

Description technique

Ø disque	150 mm
Etape de polissage	Polissage miroir
Couleur	Noir

Série	CaraFin
Abréviation de l'abrasif	D
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Type de produit	Disques de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
à sec	adaptée		