

Garant**Disque de polissage diamanté CaraFin, Ø 150 mm, Grain: D151µm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 567899 D151 |
| GTIN | 4062406297817 |
| Classe d'article | 51G |

Description**Exécution:**

Mousse de polissage CaraFin auto-agrippante en PU élastique revêtu de **grain de diamant**. Degré de dureté de la mousse idéalement adapté à l'étape de polissage. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Utilisation:

Flexibilité et adaptation maximales aux contours. **Sans pâte à polir.**

Adapté(s) pour:

Plateaux-soutres PU 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; disque de polissage 567762 150.

077771 PE14-118 et 077771 XCE10-8125.

Remarque(s):

Autres mousses de polissage CaraFin, voir groupe de produits 55.

Description technique

| | |
|--------------------|--------------|
| Etape de polissage | Prépolissage |
| Ø disque | 150 mm |
| Couleur | rose |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Série | CaraFin |
| Abréviation de l'abrasif | D |
| Attribut des noms de produit | Ø 150 mm |
| Type de produit | Disques de polissage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |