

3M**Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm, 947A, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	568532 80
GTIN	8718734418559
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Bande abrasive de haute qualité avec grain céramique de précision **Cubitron™ II** (auto-affûtant). Avec adjuvant de polissage pour un meilleur travail sans échauffement.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

Net avantage sur les **matériaux difficiles à usiner** comme l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, l'aluminium.

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description technique

Longueur bande abrasive	320 mm
Grain	80
Largeur bande abrasive	100 mm
Ø bande abrasive	100 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Référence fabricant	947A
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		