


**3M****Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, 337DC, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	568534 80
GTIN	8718734418573
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Grain abrasif comprimé dans des blocs définis. Densité de grain élevée pour une durée de vie maximale. **Pas d'usure** grâce aux canaux spécifiques. **Résultat de surface homogène** sur l'ensemble du processus de ponçage, même pour les tôles fines.

**Utilisation:**

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Désignation des grains 3M	A300
Longueur bande abrasive	289 mm
Grain	80
Ø bande abrasive	90 mm
Largeur bande abrasive	100 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Référence fabricant	337DC
Type de produit	Bande abrasive

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		