

3M**Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, 237AA, Grain: 180****Données de commande**

N° commande	568537 180
GTIN	8718734418641
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

La surface pyramidale finement structurée garantit une **finition optimale et une durée de vie maximale**. Particulièrement adaptées pour le ponçage intermédiaire de tôles d'acier inoxydable.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

Description technique

Largeur bande abrasive	100 mm
Longueur bande abrasive	289 mm
Grain	180
Désignation des grains 3M	A100
Ø bande abrasive	90 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Référence fabricant	237AA
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
à sec	adaptée		