

**3M****Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm, 237AA, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	568538 120
GTIN	8718734418689
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø **100×100 mm** (314×100 mm).

La surface pyramidale finement structurée garantit une  **finition optimale et une durée de vie maximale**. Particulièrement adaptées pour le ponçage intermédiaire de tôles d'acier inoxydable.

**Utilisation:**

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Grain	120
Ø bande abrasive	100 mm
Longueur bande abrasive	320 mm
Désignation des grains 3M	A160
Largeur bande abrasive	100 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Référence fabricant	237AA
Type de produit	Bande abrasive

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
à sec	adaptée		