


Garant**Roue Ø 100×100 mm, Type: AIR**

Données de commande

N° commande	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Classe d'article	56S

Description

Exécution:

Ø alésage 19 mm avec double rainure de clavette.

Modèle pneumatique, possibilité de réglage personnalisé du degré de dureté. Adaptateur pour pompes à vélo inclus.

Utilisation:

Pour fixation de mini-bandes abrasives 568531 – 568561.

Description technique

Degré de dureté	AIR
Couleur	Noir
Type	pneumatique
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Ø alésage	19 mm
Type de produit	Support de rouleau de satinage

