

HOLEX**Cylindre abrasif à lamelles nylon (grossier), Ø 100×100 mm, Comparaison grain: CRS****Données de commande**

N° commande	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Dimensions standard Ø 100×100 mm. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Non-tissé pour nettoyage brut, agressif et durable.

Utilisation:

Elimination rapide de calamine, rouille, couleurs de revenu et résidus de vernis. Dessin en surface régulier. **Longue durée de vie.**

Description technique

Support	Non-tissé pour nettoyage brut
Vitesse de rotation recommandée	2800 min ⁻¹
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm

Type de produit

Rouleau de nettoyage
grossier en nylon**Données utilisateur**

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		