



## Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 31



### Données de commande

N° commande	953831 31
GTIN	2050002042018
Classe d'article	91A

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

#### Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953831: 1 pièce

Cliquet réversible STAHLWILLE 1/2 pouce 640100 réf. 1/2: 1 pièce

Rallonges STAHLWILLE 1/2 pouce 641000 réf. 75; 130; 255: 1 pièce de chaque

Poignée transversale STAHLWILLE 1/2 pouce 641300 réf. 300: 1 pièce

Cardan STAHLWILLE 1/2 pouce 641600 réf. 1/2: 1 pièce

Douilles 12 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 642100 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

### Description technique

Profondeur en G	20
Largeur	250 mm
Profondeur	500 mm
Poids	4,142 kg
Largeur en G	10

Nombre d'outils	31
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×20
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642100 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642100 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642100 18
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642100 24
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643200 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642100 30
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953831	952001 953831
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643200 4
Cliquet réversible, 1/2" Type 1/2	640100 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642100 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642100 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642100 27
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643200 5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642100 19

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642100 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642100 17
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641000 75
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642100 21
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642100 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643200 7
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642100 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642100 16
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642100 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642100 32
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643200 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8