



Chaussures basses noires/roses IDA ESD, S2 NB, Pointure EU: 36



Données de commande

N° commande	092718 36
GTIN	4044348640302
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes IDA avec **technologie VARIO Multiflex®** et **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

- **Tige fonctionnelle respirante.**
- **Sans coutures.**
- **Doublure fonctionnelle douce et respirante.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD.**
- **Equipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB, voir code art. 092719.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Propriété	Amortissement Vario®
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	36
Sexe	Dame
Classe de protection	S2
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité