

**Garant****Jeu de 5 disques de polissage diamantés CaraFin, Ø 32 mm, Grain: D30µm****Données de commande**

N° commande	553985 D30
GTIN	4062406300531
Classe d'article	51G

**Description****Exécution:**

**Outils de polissage diamantés CaraFin** avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir. Revêtement en polyamide dur. Idéal pour égaliser la peau d'orange lors du polissage.

**Avantage(s):**

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant. Adaptation optimale aux contours.

**Utilisation:**

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation élevées aux contours **sans pâtes à polir**.

Idéal pour une utilisation en combinaison avec les micro-systèmes de polissage 078140 et 078150. Vitesse de rotation recommandée 2000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Couleur	blanc
Etape de polissage	Polissage final
Ø disque	32 mm
Série	CaraFin

Abréviation de l'abrasif	D
Vitesse de rotation recommandée	2000 min <sup>-1</sup>
Attribut des noms de produit	Ø 32 mm
Type de produit	Disques de polissage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		