

Garant**Jeu de 5 disques de polissage diamantés CaraFin, Ø 32 mm, Grain: D151µm****Données de commande**

N° commande	553985 D151
GTIN	4062406300517
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir. Support en PU doux pour un traitement précis des contours.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant. Adaptation optimale aux contours.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation élevées aux contours **sans pâtes à polir**.

Idéal pour une utilisation en combinaison avec les micro-systèmes de polissage 078140 et 078150. Vitesse de rotation recommandée 2000 min⁻¹.

Description technique

Ø disque	32 mm
Couleur	rose
Etape de polissage	Prépolissage

Série	CaraFin
Abréviation de l'abrasif	D
Vitesse de rotation recommandée	2000 min ⁻¹
Attribut des noms de produit	Ø 32 mm
Type de produit	Disques de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		