

**Garant****Disque de finition en nylon, Ø 50,8 mm, Comparaison grain: 180**

## Données de commande

N° commande	554042 180
GTIN	4062406300302
Classe d'article	51M

## Description

### Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.

**Nylon** universel et performant.

### Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

### Remarque(s):

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir 573510 et suivants.

## Description technique

Exécution	A medium
Ø disque	50,8 mm
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Nylon

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	23000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Nylons abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		