

**Garant****Disque de finition en nylon, Ø 50,8 mm, Comparaison grain: 100**

## Données de commande

N° commande	553965 100
GTIN	4062406300753
Classe d'article	51M

## Description

**Exécution:****Nylon** universel et performant.**Utilisation:**

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.

## Description technique

Exécution	A coarse
Degré de finesse	grossier
Comparaison grain	100
Ø disque	50,8 mm
Abrasifs	Corindon
Abréviation de l'abrasif	A
Support	Nylon
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	23000 min <sup>-1</sup>

Type de produit

Nylons abrasifs

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		