

Garant**Rouleau nylon, 115 mm x 10 m, Structure du nylon: 100****Données de commande**

N° commande	556087 100
GTIN	4062406300869
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique. Nylon hautes performances avec **répartition du grain extrêmement dense** jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un **enlèvement de matière agressif**, une durée de vie maximale sans encrassement et un **résultat de ponçage encore plus homogène**.

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Grossier et agressif:** élimine la rouille, les pellicules oxydées et les saletés en surface. Pour le lissage et le polissage de vieilles peintures, vernis, plastiques, pièces en caoutchouc (p. ex. avant le collage).

Description technique

Structure du nylon	100
Comparaison grain	180 - 220
Degré de finesse	grossier
Exécution	A Medium
Couleur	rouge
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur rouleau	115 mm
Longueur rouleau	10 m
Attribut des noms de produit	115 mm × 10 m
Type de produit	Rouleau nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

à sec

adaptée

Accessoires

Mandrin

556030

Bloc à poncer

556020