

Garant**Rouleau nylon, 115 mm x 10 m, Structure du nylon: 1000****Données de commande**

N° commande	556087 1000
GTIN	4062406300906
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique. Nylon hautes performances avec **répartition du grain extrêmement dense** jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un **enlèvement de matière agressif**, une durée de vie maximale sans encrassement et un **résultat de ponçage encore plus homogène**.

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Fin / très fin:** pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l'élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Description technique

Comparaison grain	600 - 1000
Couleur	gris
Degré de finesse	très fin
Structure du nylon	1000
Exécution	S Ultra Fine
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur rouleau	115 mm
Longueur rouleau	10 m
Attribut des noms de produit	115 mm × 10 m
Type de produit	Rouleau nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

à sec

adaptée

Accessoires

Mandrin

556030

Bloc à poncer

556020