

Garant**Tampons en nylon, jeu de 10 pièces flexible, 100×200 mm, Structure du nylon: 1000****Données de commande**

N° commande	556143 1000
GTIN	4062406301064
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Tampons en nylon souple et agressif.

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer. **Fin / très fin:** pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l'élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Livraison:

Jeu de 10 tampons.

Description technique

Couleur	gris
Exécution	S Ultra Fine

Comparaison grain	600 - 1000
Degré de finesse	très fin
Structure du nylon	1000
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur	100 mm
Longueur	200 mm
Attribut des noms de produit	100×200 mm
Nombre de tampons	10
Type de produit	Feuille nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Mandrin	556030
Bloc à poncer	556020