

Garant GRIDLINE

Roulettes montées en usine pour armoires GridLine, Pour profondeur de caisson en G: 28



Données de commande

N° commande	958482 28
GTIN	4062406301125
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. **Poussée à partir de la paroi latérale.**

Montage en usine en cas de commande simultanée d'armoires et de roulettes GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 931005 – 931435, armoires grande capacité 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Prendre en compte le poids de l'armoire / lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Kit pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Charge admissible maximale totale des armoires à tiroirs: 600 kg. **Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.**

Roulettes pour armoires grande capacité GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Charge admissible maximale totale des armoires grande capacité: 200 kg. **Uniquement pour armoires grande capacité GridLine sans tiroirs.**

Description technique

Profondeur	700 mm
Ø roulette directrice	125 mm
Hauteur d'appui	160 mm
Ø roulette fixe	125 mm
Charge admissible max.	600 kg
Type de produit	Roulettes