

Garant GRIDLINE

Roulettes montées en usine pour armoires GridLine, Pour profondeur de caisson en G: 20



Données de commande

N° commande	958482 20
GTIN	4062406301118
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. **Poussée à partir de la paroi latérale.**

Montage en usine en cas de commande simultanée d'armoires et de roulettes GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001 – 940123; 940801 – 940863.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Prendre en compte le poids de l'armoire / lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Kit pour armoires GridLine jusqu'à une hauteur de 1250 mm. Charge admissible max. totale: 200 kg. **Uniquement pour armoires GridLine sans tiroirs.**

Description technique

Ø roulette directrice	125 mm
-----------------------	--------

Fiche technique

Ø roulette fixe	125 mm
Profondeur	500 mm
Charge admissible max.	200 kg
Hauteur d'appui	160 mm
Type de produit	Roulettes