

Garant GRIDLINE

Roulettes montées en usine pour armoires à outils GridLine, Pour profondeur de caisson en G: 24



Données de commande

N° commande	958481 24
GTIN	4062406299873
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. **Poussée à partir de la paroi latérale.**

Montage en usine en cas de commande simultanée d'armoires à outils avec tiroirs et de roulettes GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 930505 – 930735.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.

Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Chariot pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Armoires à outils 24x24G uniquement jusqu'à une hauteur de 900 mm. Charge admissible max. totale: 600 kg.

Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.

Description technique

Hauteur d'appui	160 mm
Profondeur	600 mm
Ø roulette directrice	125 mm
Charge admissible max.	600 kg
Ø roulette fixe	125 mm
Type de produit	Roulettes