



## Bottines de soudeur anthracite VX 7380 PERB, S3 NB, Pointure EU: 47



### Données de commande

N° commande	092814 47
GTIN	4044348369906
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

**Bottines de soudeur** VX 7380 PERB pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l'écoulement de liquides chauds.

- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan, anthracite.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.**

#### Norme:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Modèle large XB sous 092815.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Comprend l'élément amortisseur rouge et noir

### Description technique

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)

Plus de 200 °C

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	S3
Pointure UE	47
Résistance à la pénétration	Acier
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Unisex
Matériau coque de protection	Aluminium
Type de produit	Bottes de sécurité