



## Bottines de soudeur anthracite VX 7380 PERB, S3 XB, Pointure EU: 39



### Données de commande

N° commande	092815 39
GTIN	4044348369937
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

**Bottines de fondeur et de soudeur VX 7380 PERB** pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l'écoulement de liquides chauds.

- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure en acier, anthracite.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.**

#### Norme:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

#### Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

### Description technique

Classe de protection	S3
----------------------	----

Matériau coque de protection	Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Propriété	Amortissement Vario®
Résistance à la pénétration	Acier
Sexe	Unisex
Pointure UE	39
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Type de produit	Bottes de sécurité