



Bottines de soudeur anthracite VX 7380 PERB, S3 XB, Pointure EU: 46



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092815 46 |
| GTIN | 4044348370001 |
| Classe d'article | 09C |

Description

Exécution:

Bottines de fondeur et de soudeur VX 7380 PERB pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l'écoulement de liquides chauds.

- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure en acier, anthracite.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.**

Norme:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Comprend l'élément amortisseur rouge et noir

Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

Description technique

| | |
|------------------------------|-----------|
| Matériau coque de protection | Aluminium |
|------------------------------|-----------|

| | |
|--|---|
| Classe de protection | S3 |
| Propriété | Amortissement Vario® |
| Résistance à la pénétration | Acier |
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C |
| Sexe | Unisexe |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Pointure UE | 46 |
| Type de produit | Bottes de sécurité |