

**Bottines de soudeur anthracite VX 7380 PERB, S3 XB, Pointure EU: 40****Données de commande**

N° commande	092815 40
GTIN	4044348369944
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Bottines de fondeur et de soudeur VX 7380 PERB pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l'écoulement de liquides chauds.

- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure en acier, anthracite.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.**

Norme:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

Description technique

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Sexe	Unisex
Propriété	Amortissement Vario®
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	40
Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Acier
Type de produit	Bottes de sécurité