



## Harnais IGNITE ION, Type: M/XXL



### Données de commande

N° commande	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Classe d'article	09F

### Description

#### Exécution:

Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que **rembourrage aux épaules et aux jambes**, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. **Enroulement du harnais** pour un travail sans entraves et **indicateur d'abrasion**. Poids max. admissible: 140 Kg.

**Ignite Ion. Harnais universel** clair et simple d'emploi, offrant un **excellent ajustement**. Deux boucles en tissu orange et anneau dorsal en aluminium. Mise en place facile et réglage aisé du harnais.

#### Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

#### Norme:

EN 361

Poids: 1,2 kg

### Description technique

Réf. fabricant	M / XXL
----------------	---------

Tour de hanches	800 - 1100 mm
Poids	1,2 kg
Type de produit	Harnais