



## Harnais IGNITE TRION, Type: M/XXL



### Données de commande

N° commande	098106 M/XXL
GTIN	4030281222286
Classe d'article	09P

### Description

#### Exécution:

**Ignite Trion. Harnais complet performant.** Fonctionnel et ergonomique grâce au rembourrage pour les hanches asymétrique et aux **anneaux de positionnement repliables suivant EN 358**, qui n'entravent pas le travail. Ce nouveau système empêche le desserrage intempestif de la sangle. Convient particulièrement à une utilisation dans les entrepôts à chambres hautes. Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que **rembourrage aux épaules et aux jambes**, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. **Enroulement du harnais** pour un travail sans entraves et **indicateur d'abrasion**. Poids max. admissible: 140 Kg.

#### Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

#### Norme:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Poids: 2,82 kg

### Description technique

Réf. fabricant	M / XXL
Tour de hanches	800 - 1300 mm
Poids	2,82 kg
Type de produit	Harnais