



Appareil de contrôle d'angle de rotation pour clés dynamométriques "SmartCheck Angle", Plage de mesure max.: 720degré



Données de commande

N° commande	654660 720
GTIN	4018754323005
Classe d'article	60N

Description

Exécution:

Appareil de contrôle d'angle de rotation variable et flexible grâce aux supports interchangeables pour clés à angle de rotation jusqu'à 400 Nm. Ecran, support d'écran et corps de base pivotants à 180°. L'écran et le clavier sensible sont étanches aux projections d'eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. Le bras pivotant peut être fixé pour le transport. Mesures angulaires jusqu'à 720° avec indication de la valeur de consigne et évaluation des résultats de mesure directement sur l'appareil. Port USB pour la documentation des valeurs de contrôle. En outre, une interface bidirectionnelle permet de paramétrer de nouvelles valeurs de contrôle et d'utiliser ses propres systèmes de commande. Jusqu'à 2000 valeurs de contrôle avec horodatage peuvent être enregistrées dans l'appareil. Logiciel de documentation en option téléchargeable gratuitement.

Modes de fonctionnement: affichage en ligne (**Track**), affichage de la valeur maximale (**Peak-Hold**).

Avantage(s):

Appareil de contrôle d'angle de rotation variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Contrôle du respect de la tolérance spécifiée sur les **clés à angle de rotation**.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation USB, réducteurs vers 1/4 pouce et 3/8 pouce, dans un coffret robuste en plastique.

Description technique

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Longueur L	452 mm
Longueur L	752 mm
Poids	7,8 kg
Hauteur h ₂	327 mm
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Hauteur h ₁	187 mm
Emmanchement carré	1/2 pouce
Largeur b	263 mm
Plage de mesure	0 - 720 degré
Etalonnage	Prix sur demande
Interface	Port USB
Série	SmartCheck
Mémoire des valeurs mesurées	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Précision de mesure de l'angle de rotation	±0,05 degré
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international 6LR61	081551 6LR61
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3