

Garant

JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec kits de tarauds 3 pièces, pour filetages métriques: M3-12



Données de commande

N° commande	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

- 1 jeu de 3 tarauds de chaque 130150: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 - 1 filière par taille 140300: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 - 1 foret hélicoïdal de chaque 114150: Réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
 - 1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1 ; 2
 - 1 porte-outil à cliquet 148700: réf. 85
 - 1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14
 - 1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
 - 1 tournevis 664300: Réf. 3x60
- Angle de flanc: 60 degré

Description technique

Pour filetage métrique	M3 – M12
------------------------	----------

Hauteur	58 mm
Longueur	418 mm
Largeur	229 mm
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114150 5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114150 6,8
Filière 6g M M4	140300 M4
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Jeu de tarauds main M M4	130150 M4
Jeu de tarauds main M M5	130150 M5
Filière 6g M M10	140300 M10
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114150 10,2
Jeu de tarauds main M M6	130150 M6
Jeu de tarauds main M M8	130150 M8
Jeu de tarauds main M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Porte-outils à cliquet Longueur totale 85 mm	148700 85
Filière 6g M M8	140300 M8
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X5 mm	149310 20X5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Jauge de filetage Pour filetages M/W	477000 M/W
Filière 6g M M5	140300 M5

Filière 6g M M3	140300 M3
Jeu de tarauds main M M3	130150 M3
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114150 3,3
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114150 4,2
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114150 2,5
Filière 6g M M12	140300 M12
Filière 6g M M6	140300 M6
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114150 8,5
Tourne-à-gauche, réglable Type 2	148410 2
Tourne-à-gauche, réglable Type 1	148410 1
Coffret métallique vide pour kit de filetage pour filetages métriques M3-12	145605 M3-12
Jeu de tarauds main M M12	130150 M12