

Garant**JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec tarauds machine, pour filetages métriques: M3-12****Données de commande**

N° commande	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

3 tarauds machine de chaque 131450: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 filière par taille 140300: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 foret hélicoïdal de chaque 114150: Réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1 ; 2
1 porte-outil à cliquet 148700: réf. 85
1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14
1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
1 tournevis 664300: Réf. 3x60

Description technique

Pour filetage métrique	M3 – M12
------------------------	----------

Longueur	420 mm
Hauteur	55 mm
Largeur	223 mm
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114150 2,5
Filière6g M M8	140300 M8
Jauge de filetage Pour filetages M/W	477000 M/W
Taraud machinecourt M M10	131450 M10
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114150 10,2
Filière6g M M5	140300 M5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114150 4,2
Filière6g M M12	140300 M12
Filière6g M M3	140300 M3
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114150 8,5
Filière6g M M6	140300 M6
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Porte-outils à cliquet Longueur totale 85 mm	148700 85
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Taraud machinecourt M M5	131450 M5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114150 5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X5 mm	149310 20X5
Filière6g M M4	140300 M4
Tourne-à-gauche, réglable Type 2	148410 2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114150 3,3

Taraud machinecourt M M4	131450 M4
Taraud machinecourt M M12	131450 M12
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114150 6,8
Filière6g M M10	140300 M10
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Tourne-à-gauche, réglable Type 1	148410 1
Taraud machinecourt M M8	131450 M8
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Taraud machinecourt M M6	131450 M6
Taraud machinecourt M M3	131450 M3
Coffret métallique vide pour kit de filetage pour filetages métriques M3-12	145605 M3-12