

 Atlas Copco

Perceuse pneumatique, Type: D2163Q



Données de commande

N° commande	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l'acier. L'évacuation d'air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide. Perceuse d'angle avec approche d'angle de 115 mm / 25 mm.

Livraison:

Avec **mandrin à serrage rapide**.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Niveau sonore	78 dB(A)

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Longueur	242 mm
Puissance de décharge	330 W
Quantité maximale d'air absorbé	540 l/min
Vitesse de rotation max.	0 - 2000 min ⁻¹
Référence fabricant	D2163Q
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Poids	1,1 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Perceuse