



Protection de montant de rayonnage RackGuard™ étroite, Type: LLR



Données de commande

N° commande	994420 LLR
GTIN	5056116705990
Classe d'article	99T

Description

Exécution:

La protection de montant de rayonnage RackGuard™ protège les montants de rayonnage contre les chocs latéraux et frontaux ainsi que contre les rayures dues aux véhicules de travail. L'énergie d'impact est dirigée autour du pied au lieu de le traverser, réduisant ainsi les dommages et assurant la stabilité des rayonnages. Les garnitures en caoutchouc assurent une bonne fixation sur tous les montants de rayonnage courants. Structure en nid d'abeille destinée à atténuer les chocs. Energie d'impact maximale à 90°: 1000 joules. Zone d'impact 0 – 600 mm. Déformation à une énergie maximale: 20 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.

Norme:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre pour rayonnage à palettes Schulte S610-M18-U. Largeur de support 76 mm. Rayonnages à palettes 991202 toutes réf.; 991207 toutes réf.; 991212 réf. 2500, 3000, 3500; 991217 réf. 2500, 3000, 3500. Rayonnages à palettes SSI Schäfer avec profilé de support P73.

Remarque(s):

Protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.

Description technique

Hauteur	600 mm
Profondeur B max.	80 mm
Largeur A max.	85 mm
Poids	1,9 kg
Référence fabricant	RackGuard (S) LLR
Type de produit	Coins de protection