



Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 4216



Données de commande

N° commande	692930 4216
GTIN	8024482185040
Classe d'article	64A

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Description technique

Poids	3,2 kg
Volume	20 l

Dim. int., l	300 mm
Nombre de fermetures	2
Dim. int., H	160 mm
Charge max.	22 kg
Dim. ext., l	366 mm
Dim. ext., L	457 mm
Dim. ext., H	183 mm
Dim. int., L	420 mm
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils