



Lampe de travail sans fil, Type: IF3R



Données de commande

N° commande	081271 IF3R
GTIN	4058205020237
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Petit, bien pensé et puissant: le projecteur de chantier iF3R offre une puissance lumineuse exceptionnelle. Ce projecteur de seulement 14 cm de long offre une puissance lumineuse jusqu'à 1000 lumens et est réglable sur cinq niveaux de luminosité. Au niveau minimum, le projecteur iF3R présente une autonomie de 15 heures. Il est équipé du système de charge Magnetic Charge System, c'est pourquoi il est également étanche à l'eau (IP54), même sans recouvrement des connexions. Le pied, l'aimant et le crochet assurent un positionnement flexible. Grâce à la technologie de refroidissement (Cooling Technology), les LED COB sont protégées contre la surchauffe.

- **Petit projecteur de chantier offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.**
- **Fixation et orientation aisées grâce au pied mobile, à l'aimant et au crochet.**
- **Charge aisée grâce au système Magnetic Charge System.**
- **Technologie de refroidissement pour un fonctionnement durable sans surchauffe.**
- **Cinq niveaux d'intensité lumineuse.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Indice de protection IP: IP 54

Zone ATEX: aucune
Flux lumineux: 100 - 1000 lm
Durée d'éclairage: 1,5 - 15 h
Valeur CRI: 80
Nombre de batteries incluses: 1
Type de batterie: Lithium-ion

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Température de couleur	5400 - 6600 K
Type de batterie	Lithium-ion
Zone ATEX	aucune
Poids	392 g
Indice de protection IP	IP 54
Ampoule	Module de LED
Durée d'éclairage	1,5 - 15 h
Capacité de la batterie	4 Ah
Longueur totale	140 mm
Flux lumineux	100 - 1000 lm
Largeur totale	36 mm
Tension de la batterie	3,7 V
Hauteur totale	71 mm
Valeur CRI	80
Référence fabricant	iF3R
Type de produit	Lampes de travail