



## Projecteur sans fil, Type: IF4R



### Données de commande

N° commande	081272 IF4R
GTIN	4058205016209
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

Fixer, maintenir, installer. Le projecteur iF4R compact est facile à transporter et vous permet d'avoir toujours une main libre lorsque vous en avez besoin. Pour ce faire, le projecteur de chantier rechargeable avec ses cinq niveaux de luminosité est parfaitement adapté à vos besoins: qu'il soit utilisé via l'aimant, le pied flexible ou la poignée, vous avez toujours de l'éclairage précisément là où vous en avez besoin. Grâce au Powerbank intégré, le projecteur iF4R vous offre non seulement une luminosité maximale de 15 heures, mais constitue aussi une nouvelle source d'énergie pour votre appareil mobile.

- **Particulièrement compact.**
- **Aimant intégré pour fixation aisée sur des surfaces métalliques (par ex. sur des poutrelles en acier).**
- **Cinq niveaux de luminosité offrant une puissance lumineuse max. de 2.500 lumens.**
- **Powerbank intégré permettant d'alimenter des téléphones portables, etc.**
- **Dissipateur thermique efficace pour une longue durée de vie et des performances optimales.**

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Indice de protection IP: IP 54

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 200 - 2500 lm

Durée d'éclairage: 1,3 - 15 h  
Valeur CRI: 80  
Nombre de batteries incluses: 2  
Type de batterie: Lithium-ion

## Description technique

Température de couleur	5400 - 6600 K
Zone ATEX	aucune
Durée d'éclairage	1,3 - 15 h
Longueur totale	235 mm
Valeur CRI	80
Tension de la batterie	3,7 V
Flux lumineux	200 - 2500 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Poids	1060 g
Indice de protection IP	IP 54
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Capacité de la batterie	8 Ah
Hauteur totale	111 mm
Largeur totale	44 mm
Référence fabricant	iF4R
Type de produit	Projecteur