



## Projecteur sans fil avec haut-parleur Bluetooth, Type: IF4R-MUSIC



### Données de commande

N° commande	081273 IF4R-MUSIC
GTIN	
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

La musique désormais présente sur le lieu de travail! Le célèbre projecteur de chantier iF4R bénéficie d'une nouveauté tout à fait particulière: le projecteur iF4R music intègre un haut-parleur de haute qualité, qui peut être connecté à un smartphone via Bluetooth et ainsi être utilisé comme radio de chantier. Le projecteur iF4R offre une intensité lumineuse de 2500 lumens, répartis sur cinq niveaux de luminosité. Le projecteur de chantier musical est équipé du système de charge Magnetic Charge System.

- **Aimant intégré pour fixation aisée sur des surfaces métalliques (par ex. sur des poutrelles en acier).**
- **Cinq niveaux de luminosité offrant une puissance lumineuse jusqu'à 2500 lumens, réglables à l'aide du commutateur multifonction.**
- **Haut-parleur intégré, avec commande via Bluetooth.**
- **Charge aisée grâce au système Magnetic Charge System.**
- **Facile à transporter grâce à la grande poignée robuste.**

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Largeur totale	47 mm
Hauteur totale	110 mm
Poids	1139 g
Type de batterie	Lithium-ion
Température de couleur	5400 - 6600 K
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Longueur totale	235 mm
Zone ATEX	aucune
Durée d'éclairage	1,5 - 15 h
Flux lumineux	200 - 2500 lm
Nombre de batteries incluses	1
Indice de protection IP	IP 54
Valeur CRI	80
Capacité de la batterie	8 Ah
Tension de la batterie	3,7 V
Référence fabricant	iF4R music
Interface	Interface Bluetooth
Type de produit	Projecteur