



Aspirateur eau-poussières ATTIX, Référence fabricant: 751-11



Données de commande

N° commande	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Classe d'article	07C

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. **Taux de séparation > 99,9%**.

- **Aspirateur industriel très silencieux avec filtre en PET-nylon lavable.**
- **Démarrage progressif, grande tablette pour outils et prise supplémentaire.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé (sauf 560-21XC), filtre humide et élément filtrant lavable (PET), supports pour flexible et câble. Avec tube coudé en inox, embout tubulaire conique en caoutchouc, sans **tuyau d'évacuation**.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Description technique

Longueur flexible d'aspiration	4 m
Largeur	580 mm

Référence fabricant	ATTIX 751-11
Longueur	605 mm
Nombre de moteurs	1
Débit volumique d'air	60 l/s
Longueur câble	7,5 m
Ø tuyau	36 mm
Volume du récipient	70 l
Poids	25 kg
Niveau sonore	57 dB(A)
Puissance absorbée	1500 W
Dépression	230 mbar
Taux de séparation	99,9 %
Hauteur	970 mm
Particularité	Extrêmement silencieux
Systèmes de filtrage	Filtre en PET-nylon.
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Buse oblique en caoutchouc Référence fabricant 7868	078546 7868
Embout universel, larg. 400 mm Référence fabricant 3666	078555 3666
Kit d'atelier Référence fabricant ATTIX5	078543 ATTIX5
Jeu de sachets filtres 5 pièces Pour type d'aspirateur 751	078549 751
Panier à copeaux Référence fabricant ATTIX7	078544 ATTIX7
Filtre de rechange Pour type d'aspirateur 751	078548 751
Kit flexible d'aspiration de copeaux Référence fabricant DN50	078545 DN50
Tube prolongateur en inox Référence fabricant 8074	078556 8074

Buse pour joints Référence fabricant 7102

078547 7102