

 Atlas Copco

Visseuse pneumatique, Type: S2308



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 079163 S2308 |
| GTIN | 7322590010027 |
| Classe d'article | 03R |

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

- **Avec accouplement à friction.**
- **Couple réglable.**
- **Réversibilité droite/gauche.**

Convient particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir 674205 et suiv.).

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s ² |
| Plage de couples | 2,5 – 11 Nm |
| Ø vissage maximal (8.8–12.9) | M6 |
| Taille de tuyau recommandée (Ø int.) | 10 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Niveau sonore | 82 dB(A) |
| Poids | 1,1 kg |
| Quantité maximale d'air absorbé | 504 l/min |
| Forme | Pistolet |
| Référence fabricant | S2308 |
| Vitesse de rotation max. | 950 min ⁻¹ |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce |
| Raccord fileté | BSP |
| Logement pour embouts | F 6,3 |
| Type de produit | Visseuses |