



## Tournevis à cliquet pneumatique, Type: W2611



### Données de commande

N° commande	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Tournevis à cliquet réversible compact avec régulation de la vitesse de rotation; carter composite en fibres de verre pour une bonne isolation contre le froid. Evacuation de l'air pivotante à 360°. Longueur 192 mm seulement, utilisation idéale dans des endroits confinés.

#### Pièce(s) de rechange:

**Sélection de kits d'entretien:** Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Vitesse de rotation max.	280 min <sup>-1</sup>
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M8
Référence fabricant	W2611
Niveau sonore	85 dB(A)
Poids	0,5 kg
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm

Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Plage de couples	4 - 40 Nm
Longueur	192 mm
Vibrations maximales suivant EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	540 l/min
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses