



## Lime mi-ronde avec manche bimatière, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 250mm



### Données de commande

N° commande	513201 250
GTIN	4009215190694
Classe d'article	56B

### Description

#### Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

#### Avec taille de face, semi-tronquées à l'avant.

Lime avec manche bimatière ergonomique serti, avec trou de suspension et **clips à code couleur pratiques** (rouge, vert, jaune) pour l'identification individuelle, par ex. de la taille.

#### Utilisation:

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

#### Norme:

**DIN 7261 Form E**

#### Remarque(s):

Lime sans manche, disponible sous le code art. 513200.

### Description technique

Longueur sans queue	250 mm
Section	25x7 mm
Attribut des noms de produit	Taille 2 (demi-douce)
Taille	2
Type de taille	Demi-douce
Forme	E

Forme	mi-ronde
Surfaces de limage	taillée sur tous les côtés
Avec manche de lime	oui
Norme	DIN 7261
Type de produit	Limes d'atelier

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		

### Accessoires

Jeu de clips colorés 10 pièces Couleur YELLOW	519605 YELLOW
Jeu de clips colorés 10 pièces Couleur RED	519605 RED
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Jeu de clips colorés 10 pièces Couleur GREEN	519605 GREEN