

**Garant****Douille 6 pans 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/16pouce****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 631032 5/16   |
| GTIN             | 4062406309541 |
| Classe d'article | 61A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Longueur              | 24,8 mm                    |
| Ouverture             | 5/16 pouce                 |
| Ø côté réception      | 11,9 mm                    |
| Carré d'entraînement  | 1/4 pouce                  |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente |
| Type de produit       | Douille                    |