

**Garant****Douille 6 pans 3/8 pouce Version en pouces, Ouverture: 7/16pouce****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 637232 7/16   |
| GTIN             | 4062406309824 |
| Classe d'article | 61A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ouverture             | 7/16 pouce            |
| Longueur              | 25,5 mm               |
| Ø côté réception      | 17 mm                 |
| Carré d'entraînement  | 3/8 pouce             |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Type de produit       | Douille               |

