

**Garant****Douille 12 pans 1/4 pouce, longue Version en pouces, Ouverture: 7/32pouce**

## Données de commande

N° commande	631442 7/32
GTIN	4062406309701
Classe d'article	61A

## Description

### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

## Description technique

Ø côté réception	8,9 mm
Ouverture	7/32 pouce
Longueur	50 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille

