

Garant**Douille 12 pans, 3/8 pouce Version en pouces, Ouverture: 11/16pouce****Données de commande**

N° commande	637032 11/16
GTIN	4062406310004
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	23,9 mm
Ouverture	11/16 pouce
Longueur	27 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

