

**Garant****Douille 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 13/16pouce****Données de commande**

N° commande	642232 13/16
GTIN	4062406310202
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

**Ouvertures de clé à tolérances étroites** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil **AT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Ouverture	13/16 pouce
Ø côté réception	28,5 mm
Longueur	38 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

