

Garant**Douille 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 7/16pouce****Données de commande**

N° commande	642232 7/16
GTIN	4062406310141
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil **AT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	17,3 mm
Ouverture	7/16 pouce
Longueur	38 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

