

Garant**Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	642132 3/8
GTIN	4062406310271
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur	38 mm
Ouverture	3/8 pouce
Ø côté réception	15,4 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

